



Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

ZXP399 sub-controller 12V 16port DMX/RDM

12 DC V - - Hz - Chráněno proti vniknutí prstů - CE mark

Ovládání a příslušenství k vedení ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar).;K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX.;Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX.;Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX.;Příslušenství k vedení obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami.;Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut.;Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

Údaje o produktu

General Information		Mechanical and Housing	
Značka CE	CE mark	Celková délka	482 mm
Barva příslušenství	BK	Celková šířka	193 mm
		Celková výška	66 mm
		Rozměry (výška x šířka x hloubka)	66 x 193 x 482 mm (2.6 x 7.6 x 19 in)
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní napětí	12 DC V	IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Vstupní frekvence	- Hz		

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

Product Data

Úplný kód výrobku	911401756652
Objednací název produktu	ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX/RD
Objednací kód	01756652
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	1

Materiál č. (12NC)	911401756652
Celková hmotnost (kus)	2,899 kg

IP 20

Rozměrové výkresy



ZXP399

