



Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX/RD

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện, 12 DC V, Bảo vệ ngón tay, Dấu CE, Đen

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện đi dây được sử dụng với các bộ đèn chiếu sáng công trình kiến trúc và mặt tiền (UniFlood C, M và G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString và UniBar). Điều khiển DMX bao gồm bộ điều khiển chính, bộ điều khiển độc lập, bộ điều khiển phụ, bộ khuếch đại DMX và thiết bị ghi địa chỉ DMX. Bộ điều khiển chính: Máy tính công nghiệp có thể điều khiển tối đa 6000 tập hợp DMX. Bộ điều khiển độc lập: Phù hợp với các ứng dụng trung bình có tối đa 700 tập hợp DMX. Phụ kiện đi dây bao gồm cáp dẫn và cáp nhảy với đầu nối IP67 đực và cái cùng với nắp đầu dây. Thiết bị ghi địa chỉ: Thiết bị cầm tay có thể ghi địa chỉ DMX cho toàn bộ thiết bị đang hoạt động tại chỗ chỉ trong vài phút. Bộ khuếch đại DMX: Bộ lặp nhỏ gọn, đạt tiêu chuẩn IP65 với công suất thấp có thể khuếch đại tín hiệu DMX tối đa 100 mét.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Chiều rộng tổng thể		193 mm	
Màu phụ kiện	Đen	Chiều cao tổng thể		66 mm	
Dấu CE	Dấu CE	Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)		66 x 193 x 482 mm	
Vận hành và điện		Phê duyệt và ứng dụng			
Điện áp đầu vào	12 DC V	Mã bảo vệ chống xâm nhập		IP20 [Bảo vệ ngón tay]	
Tần số dòng	- Hz	Dữ liệu sản phẩm			
Cơ khí và vỏ đèn		Tên sản phẩm khác		ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX/RD	
Chiều dài tổng thể		482 mm	Tên sản phẩm đầy đủ		ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX/RD

Điều khiển DMX ZXP399 và phụ kiện

Mã sản phẩm đầy đủ	871951494689700	Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Mã đơn hàng	911401756652	EAN/UPC - Vô	8719514946897
Số vật liệu (12NC)	911401756652		
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1		
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514946897		

Bản vẽ kích thước

