



Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

ZXP399 sub-controller 12V 8port DMX/RDM

12 DC V - - Hz - Chráněno proti vniknutí prstů - CE mark

Ovládání a příslušenství k vedení ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar).;K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX.;Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX.;Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX.;Příslušenství k vedení obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami.;Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut.;Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

Údaje o produktu

General Information		Mechanical and Housing	
Značka CE	CE mark	Celková délka	277,6 mm
Barva příslušenství	BK	Celková šířka	193 mm
Operating and Electrical		Celková výška	66 mm
Vstupní napětí	12 DC V	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	66 x 193 x 278 mm (2.6 x 7.6 x 10.9 in)
Vstupní frekvence	- Hz	Approval and Application	
		IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

Product Data


Úplný kód výrobku	911401756672
Objednací název produktu	ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX/RDM
Objednací kód	01756672
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	2

Materiál č. (12NC) 911401756672

Celková hmotnost (kus) 1,499 kg

IP 20

Rozměrové výkresy



ZXP399

