



Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

12 až 24 DC V - - Hz - Chráněno proti proniknutí prachu,
chráněno proti silně tryskající vodě - CE mark

Ovládání a příslušenství k vedení ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar).;K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX.;Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX.;Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX.;Příslušenství k vedení obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami.;Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut.;Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

Údaje o produktu

General Information		Vstupní frekvence	
Značka CE	CE mark	- Hz	
Barva příslušenství	BK	Mechanical and Housing	
Operating and Electrical		Celková délka	136,4 mm
Vstupní napětí	12 až 24 DC V	Celková šířka	40 mm
		Celková výška	25,2 mm


Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

Rozměry (výška x šířka x hloubka)	25 x 40 x 136 mm (1 x 1.6 x 5.4 in)
Approval and Application	
IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Product Data	
Úplný kód výrobku	911401756682
Objednací název produktu	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Objednací kód	01756682
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	911401756682
Celková hmotnost (kus)	0,149 kg

IP65

Rozměrové výkresy



ZXP399

