



ZXP399 DMX 控制及配件

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

12 至 24 DC V - - Hz - IP65 - CE

ZXP399 DMX 控制與佈線配件須搭配本公司的建築立面照明燈具使用 (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString 和 UniBar)。;DMX 控制包括主控制器、獨立控制器、副控制器、DMX 放大器和 DMX 尋址裝置。;主控制器：工業電腦，可控制高達 6000 DMX 的四周照明度。;獨立控制器：適合中間等級達 700 DMX 四周照明度的應用場合;佈線配件包括導線電纜和跳線電纜，搭配 IP67 標準的公 / 母接頭和端帽。;尋址裝置：可在數分鐘內將 DMX 位址全程寫入現場運轉機組的手持式裝置。;DMX 放大器：外型輕巧，IP65 標準的低電源中繼器，可將 DMX 信號放大到 100 公尺遠的地方。

产品数据


基本資訊	
CE 標誌	CE
配件色彩	BK
運作和電氣	
輸入電壓	12 至 24 DC V
輸入頻率	- Hz
機械和殼體	
總長度	136.4 mm
總寬度	40 mm
總高度	25.2 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	25 x 40 x 136 mm (1 x 1.6 x 5.4 in)

應用	
防水防塵規範代碼	IP65 [IP65]
產品參數	
完整產品碼	911401756682
訂購產品名稱	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
訂購代碼	911401756682
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	12
材質編號(12NC)	911401756682
淨重 (件)	0.149 kg

IP65

ZXP399 DMX 控制及配件

二维绘图



ZXP399

