



ZXP399 DMX 控制及配件

ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

ZXP399 DMX 控制及配件, 12 至 24 DC V, 可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射, CE 標誌, 黑色

ZXP399 DMX 控制與佈線配件須搭配本公司的建築立面照明燈具使用 (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString 和 UniBar)。DMX 控制包括主控制器、獨立控制器、副控制器、DMX 放大器和 DMX 尋址裝置。主控制器：工業電腦，可控制高達 6000 DMX 的四周照明度。獨立控制器：適合中間等級達 700 DMX 四周照明度的應用場合。佈線配件包括導線電纜和跳線電纜，搭配 IP67 標準的公 / 母接頭和端帽。尋址裝置：可在數分鐘內將 DMX 位址全程寫入現場運轉機組的手持式裝置。DMX 放大器：外型輕巧，IP65 標準的低電源中繼器，可將 DMX 信號放大到 100 公尺遠的地方。

产品数据

| 一般資訊 | |
|----------------|------------------|
| 配件色彩 | 黑色 |
| CE 標誌 | CE 標誌 |
| 運轉與電力 | |
| 輸入電壓 | 12 至 24 DC V |
| 線路頻率 | - Hz |
| 機械與外罩 | |
| 整體長度 | 136.4 mm |
| 整體寬度 | 40 mm |
| 整體高度 | 25.2 mm |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 25 x 40 x 136 mm |

| 認證與應用 | |
|-----------------|-----------------------------|
| 防水防塵規範 (IP) | IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 產品資料 | |
| 下訂產品名稱 | ZXP399 DMX amplifier 24V 5P |
| 完整產品名稱 | ZXP399 DMX amplifier 24V 5P |
| 完整產品代碼 | 871951494693499 |
| 訂單代碼 | 911401756692 |
| 材質 Nr. (I2NC) | 911401756692 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8719514946934 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 12 |
| EAN/UPC - 箱 | 8719514946934 |

二维绘图

