



馨程灯带

LS170S LED8 827 IP44 L5000

馨程灯带, 800 lm, 90 lm/W, 827 暖白色, 透明, 24 DC V, 线路保护, 防溅

出色的光效, 安装灵活

产品数据

一般信息		灯具光束扩散	
可更换光源	否	灯具光束扩散	120°
设备组件数	-	操作和电气	
包含的驱动器	否	输入电压	24 DC V
光源引擎类型	-	线频率	- Hz
CE 标志	-	初始 CLO 功耗	- W
质保期	3 年	平均 CLO 功耗	- W
可燃性标志	-	功耗	41 W
ENEC 标志	-	功率系数 (小数)	1
灼热丝测试	-	连接	连接单元 2 极
符合欧盟 RoHS 规范	是	线缆	2 根电缆不带插头 1 极
		MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	-
灯技术		温度	
光通量	800 lm	环境温度范围	-20 至 +35°C
相关色温 (标称)	2700 K	控制和调光	
光效 (额定) (标称)	90 lm/W	可调光	否
显色指数 (CRI)	80	驱动器/功率单元/变压器	-
光源光束角度	120°	控制界面	-
光源颜色	827 暖白色	恒定光输出	否
光学类型	对称		
光罩类型	-		

