



Flex Cove G4

LS170S LED12 865 IP44 L5000

Flex Cove G4, 1200 lm, 95 lm/W, 865 ánh sáng ban ngày mát,
Trong suốt, 24 DC V, Bảo vệ dây, chống tia nước

Giải pháp bền vững và linh hoạt với hiệu quả quang học xuất sắc

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	-
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Loại nguồn sáng	-
Dấu CE	-
Thời hạn bảo hành	3 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu ENEC	-
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	-
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	1.200 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	95 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát
Loại quang	Đối xứng
Kiểu chụp quang học	-

Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	120°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 DC V
Tần số dòng	- Hz
Mức tiêu thụ điện CLO ban đầu	- W
Mức tiêu thụ điện CLO trung bình	- W
Mức tiêu thụ điện	55 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	1
Kết nối	Thiết bị kết nối 2 cực
Cáp	2 dây cáp 1 cực không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-

Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +35°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	-
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Flex Cove G4

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	-
Vật liệu chụp quang học	-
Vật liệu gắn cố định	-
Màu vỏ đèn	Trong suốt
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	5.000 mm
Chiều rộng tổng thể	14 mm
Chiều cao tổng thể	6,5 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	7 x 14 x 5000 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP44 [Bảo vệ dây, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Màu sắc ban đầu	0.3136; 0.3373; SDCM 4
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	30.000 h
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	LS170S LED12 865 IP44 L5000
Tên sản phẩm đầy đủ	LS170S LED12 865 IP44 L5000
Mã sản phẩm đầy đủ	911401759662
Mã đơn hàng	911401759662
Số vật liệu (12NC)	911401759662
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10

Bản vẽ kích thước

