

PHILIPS

Lighting



UNILinear Flex

BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G

UNILinear Flex, 1500 lm, 43 W, 927 暖白色, 安全等级 III

UNILinear Flex 是一款真正具有出色防水防尘性能的 LED 灯带，其专业的设计保证了照明性能。它使用防紫外线聚氨酯填充并采用灌溉法密封胶进行处理，不仅保证了出色的照明颜色一致性，还能保护户外产品不受恶劣的户外环境的损害。它可用于户外装饰照明和户外指示照明。更高的显色指数 (CRI 80) 带来出色的显色效果。

产品数据

一般信息	
包含的驱动器	否
照明技术	LED
CE 标志	否
灯技术	
光通量	1,500 lm
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	40 lm/W
显色指数 (CRI)	>90
光源颜色	927 暖白色
光罩类型	乳白玻璃
操作和电气	
输入电压	24 DC V
线频率	- Hz
功耗	43 W
功率系数 (小数)	1.0
连接	飞线/电线
线缆	不带插头的 0.6 米线缆
温度	
环境温度范围	-40 至 +45°C
控制和调光	
可调光	否
控制界面	-
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	硅橡胶
光罩材料	硅橡胶
固定材料	不锈钢
外壳颜色	白色
总长度	12 mm
总宽度	5,000 mm
总高度	6 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	6 x 5000 x 12 mm

UNILinear Flex

审批和申请

IP 等级	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK04 [0.5 J 标准增强]
保护等级 IEC	安全等级 III

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	-10%, +15%
初始色度	4 SDCM
功耗误差	+/-10%

产品数据

订单产品名称	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
--------	------------------------------------

完整的产品名称	BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
完整产品代码	692382863723100
订购代码	911401767702
材料编号 (12NC)	911401767702
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828637231
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	6923828637231

二维绘图

