



# UNILinear Flex

## BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G

UNILinear Flex, 2750 lm, 35 W, 935 putih hangat, Keamanan kelas III

UNILinear Flex merupakan strip LED yang benar-benar sangat tahan air dan antidebu dengan desain profesional untuk menjamin performa pencahayaan. Berkat pengisian dengan poliuretan anti UV dan pemrosesan dengan lem penyegel bertingkat, hal tersebut tidak hanya menjamin kualitas konsistensi warna pencahayaan yang tinggi tetapi juga melindungi produk di luar ruangan terhadap lingkungan luar yang keras. Lampu ini dapat digunakan untuk lampu dekorasi dan lampu petunjuk di luar ruangan, CRI yang lebih tinggi (80) memberikan performa pencahayaan yang baik dalam renderasi warna.

### Product data

Informasi Umum		Frekuensi Garis	
Driver tercakup	Tidak	Frekuensi Garis	- Hz
Teknologi Pencahayaan	LED	Konsumsi Daya	35 W
Tanda CE	Tidak	Faktor Daya (Fraksi)	1.0
Teknis Lampu		Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Flux Cahaya	2.750 lm	Kabel	Kabel 0,6 m tanpa konektor
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3500 K	Suhu	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	73 lm/W	Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
Indeks renderasi warna (CRI)	>90	Kontrol dan Peredupan	
Warna sumber cahaya	935 putih hangat	Dapat diredupkan	Tidak
Tipe penutup optik	Opal	Antarmuka kontrol	-
Pengoperasian dan Kelistrikan		Output cahaya konstan	Tidak
Tegangan Masuk	24 DC V		

## UNILinear Flex

### Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Karet silikon
Material penutup optik	Karet silikon
Material fiksasi	Baja antikorasi
Warna Housing	Putih
Panjang keseluruhan	15 mm
Lebar keseluruhan	5.000 mm
Tinggi keseluruhan	15 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	15 x 5000 x 15 mm

### Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-air]
Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0.5 J standar plus]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III

### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10%, +15%
------------------------	------------

Kromatisitas awal	4 SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Data Produk

Nama produk pesanan	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G
Nama lengkap produk	BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G
Kode produk lengkap	692382863730900
Kode urutan	911401767772
No. Material (12NC)	911401767772
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828637309
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	6923828637309

## Dimensional drawing

