



UrbanSpark

BDP301 LED 4M 7043

该太阳能灯架头提灯完美集成了磷酸铁锂电池、垂直安装的单晶太阳能板和 MPPT 充电器，采用挤压铝结构，坚固耐用，使用寿命长。有路灯和灯架头光学装置，以及 4 米和 6 米的灯柱高度可供选择。充电器和电池安装在灯柱内，可通过维修窗口触及，易于维护。四侧垂直安装的太阳能板可以全天捕捉太阳光。电池的防护等级高达 IP-68，可有效防止浸水后造成损坏。

产品数据

一般信息	
CE 标志	CE 标志
灯技术	
相关色温 (标称)	-
操作和电气	
电池板型号	单晶
电池板电压	18 Vmp, 23 Voc V
电池板峰值功率	180 W
温度	
环境温度范围	0 至 +35°C
机械和外壳	
外壳材料	铝合金

外壳颜色	RAL 7043
总长度	172 mm
总宽度	172 mm
总高度	4,000 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	4000 x 172 x 172 mm
产品数据	
订单产品名称	BDP301 LED 4M 7043
完整的产品名称	BDP301 LED 4M 7043
完整产品代码	000911401800802
订购代码	911401800802
材料编号 (12NC)	911401800802
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1