



Seinäasennettava Ledinaire WL060V

WL060V LED11S/830 PSU II WH

Seinäasennettava Ledinaire WL060V, 12 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP44

Philips Ledinaire wall-mounted -tuoteportfolio tunnetaan laadukkaista yleisvalaisimistaan, jotka voidaan asentaa joko seinään tai kattoon. Nämä erittäin suositut LED-valaisimet tarjoavat korkeaa Philips-laatua erittäin kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavat, energiatehokkaat ja edulliset Ledinaire WL060V wall-mounted -yleisvalaisimet on suunniteltu monenlaisiin sisätilojen käyttökohteisiin, kuten käytäviin ja sisäänkäynteihin. Muotoilultaan nykyaikaisesta mallista on myös saatavilla kaksi koko- ja valovoimavaihtoehtoa, joilla voidaan luoda ulkoasultaan ja käyttötuntumaltaan yhtenäisen vaikutelman kaikkialle.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.

Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1100 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	Keilakulma 120°
Valaisimen valokeilan hajautus	120°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytke ntäv irtasysäys	3,24 A
Kytke ntä aika	0,043 ms
Virr ankutus	12 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitä ntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	50

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitä ntä laite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polypropeeni
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	285 mm
Kokonaisleveys	285 mm
Kokonaiskorkeus	88 mm
Kokonaishalkaisija	285 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	88 x 285 x 285 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP44 [Johtosuojattu, roiskesuojaus]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.3 J]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM ≤5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitä ntä laitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,005 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä n aikana	2,24 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä n aikana*	L70

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	WL060V LED11S/830 PSU II WH
Koko tuotenimi	WL060V LED11S/830 PSU II WH
Full EOC	871016333909299
Tilauskoodi	33909299
Tuotekoodi (12NC)	911401802080
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8710163339092
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	5
EAN/UPC – laatikko	8710163339153

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Mittapiirros

