



Настенный светильник Ledinaire WL060V

WL060V LED11S/830 PSU II WH

Теплый белый 830 - Power supply unit - Класс безопасности II - White

В линейке Ledinaire собраны наши популярные светодиодные светильники. Каждый из них отличается высоким качеством Philips и приемлемой ценой. Надежные, экономичные и доступные — прекрасный выбор.

Данные о продукции

Общая информация	
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Теплый белый 830
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	120 [Beam angle 120°]
Распределение света светильника	120°
Интерфейс управления	-
Соединение	Соединительный зажим трехполюсный
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 c
Знак пожароопасности	NO [-]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-

Гарантийный период	3 года
Примечания	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	50

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50-60 Hz
Пусковой ток	3,24 A
Время пуска	0,043 ms

Настенный светильник Ledinaire WL060V

Коэффициент мощности (мин.)	0.9
-----------------------------	-----

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Полипропилен
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Polymethyl methacrylate
Материал оптической крышки/линзы	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	-
Покрытие оптической крышки / линзы	Опаловое
Общая длина	285 mm
Общая ширина	285 mm
Общая высота	88 mm
Общий диаметр	285 mm
Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	88 x 285 x 285 mm (3.5 x 11.2 x 11.2 in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP44 [Защита проводов, защита от брызг]
Код степени защиты от механических воздействий	IK03 [0.3 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	1100 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	90 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K

Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM ≤5
Начальная входная мощность	12 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	2,24 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии

Полный код продукта	871016333909299
Название продукта для заказа	WL060V LED11S/830 PSU II WH
EAN/UPC — продукт	8710163339092
Код заказа	911401802080
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	5
Материал № (12NC)	911401802080
Вес нетто (шт.)	0,410 kg



Чертеж размеров



Ledinaire Wall-mounted WL060V/WL055V

Настенный светильник Ledinaire WLO60V

