



Sub-Sistem Panel Tenaga Surya

100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V

Rangkaian panel Surya dari 20 W hingga 325 W yang khusus didesain untuk lampu Jalan Tenaga Surya Philips, lampu Tembak, dan Sistem Tenaga Surya Dalam Ruangan

Product data

Informasi Umum	
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe panel	Poli kristalin
Tegangan panel	17 V
Watt puncak panel	100 W
Kit koneksi kabel	Termasuk
Kabel	Kabel 1,0 m 4,0 sqmm dengan Konektor Molex
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +85 °C
Mekanis dan Housing	
Panjang keseluruhan	990 mm
Lebar keseluruhan	666 mm
Tinggi keseluruhan	35 mm

Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	35 x 666 x 990 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP67 [Perlindungan-penetrasi debu, kedap-air]
Data Produk	
Nama produk pesanan	100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V
Nama lengkap produk	100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V
Kode produk lengkap	872016951899599
Kode urutan	911401803702
No. Material (12NC)	911401803702
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169518995
Numerator - Pak per kotak bagian luar	30
EAN/UPC - Kantung	8720169518995

Sub-Sistem Panel Tenaga Surya

Dimensional drawing

