



Greenup Slim Downlight

DN150B LED15S 840 PSU GM

Greenup Slim Downlight, 15 W, 1500 lm, 4000 K, Dokulu, Parmak korumalı

Greenup Slim downlight sınırlı dahili yüksekliğe sahip genel aydınlatma uygulamalarına yönelik ultra ince üründür ve Ofis, Perakende ve Genel Alan Aydınlatmasında bir dizi aydınlatma uygulaması için uygundur. Geniş bir lümen paketleri, geçme boyutu, renk sıcaklığı ve dim etme seçeneği (ETO yaklaşımı) dizisi halinde sunulur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
CE işareti	CE işareti
Garanti süresi	3 yıl
Alev alma işareti	-
ENEC işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	1.500 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80


Işık kaynağının ışın açısı	- °
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Optik sistem türü	-
Optik kapak tipi	Polikarbonat Difüzer
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	N.A. W
Ortalama CLO güç tüketimi	N.A. W
Güç Tüketimi	15 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	2 kutuplu itmeli konektör
Kablo	-

Greenup Slim Downlight

16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	-
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Toplam uzunluk	0 mm
Genel genişlik	0 mm
Genel yükseklik	30 mm
Toplam çap	166 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	30 x 0 x 0 mm
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
5000 saatte sürücü arıza oranı	0,0015 %
Ortalama yararlı ömür L70B50	57.000 h
Ortalama yararlı ömür L80B50	35.000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	16.000 h
Uygulama Koşulları	
Maksimum dim seviyesi	Yok
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	DN150B LED15S 840 PSU GM
Tam ürün adı	DN150B LED15S 840 PSU GM
Tam ürün kodu	871016333928399
Sipariş kodu	33928399
Malzeme No. (12NC)	911401803880
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163339283
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	16
EAN/UPC - Kutu	8710163339603

Boyutlu çizim



Greenup Slim Downlight

