



SmartBright G2 LED 泛光灯

BVP151 LED100/CW 220-240V 100W AWB CQC

SmartBright G2 LED 泛光灯, 10000 lm, 100 W, 757 冷白色, 非对称, 安全等级 I, 安装支架可调

SmartBright G2 LED 泛光灯提供出色的光效、极长的使用寿命和可靠的设计。非对称光分布改进了照明效果。该产品是适用于大部分泛光灯应用的理想解决方案。

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
CE 标志	-
可燃性标志	-
灯技术	
光通量	10,000 lm
标准倾斜角灯架头	-
标准倾斜角侧入	-
相关色温 (标称)	5700 K
光效 (额定) (标称)	100 lm/W
显色指数 (CRI)	80
光源颜色	757 冷白色
光罩类型	平板玻璃
户外光学类型	非对称

操作和电气	
输入电压	220-240 V
线频率	50 or 60 Hz
功耗	100 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	飞线/电线
线缆	电缆 0.6 米不带插头
温度	
环境温度范围	-25 至 +40°C
控制和调光	
可调光	否
控制界面	-
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
光罩材料	钢化玻璃
外壳颜色	深灰色

SmartBright G2 LED 泛光灯

安装设备	安装支架可调
光罩外形	扁平
光罩外观	透明
总长度	360 mm
总宽度	273 mm
总高度	58 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	58 x 273 x 360 mm

审批和申请

IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]
浪涌保护 (通用/差异)	直到 4 kV 差模和 4 kV 共模的灯具浪涌保护等级
保护等级 IEC	安全等级 I

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
-------	--------

功耗误差	+/-10%
------	--------

产品数据

订单产品名称	BVP151 LED100/CW 220-240V 100W AWB CQC
完整的产品名称	BVP151 LED100/CW 220-240V 100W AWB CQC
完整产品代码	69238286340259
订购代码	911401814380
材料编号 (12NC)	911401814380
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828634025
计算器 - 每个外包装箱中的包数	4
EAN/UPC - 案例	6923828634209

二维绘图

