

PHILIPS

Lighting



SmartBright G2 LED 泛光灯

BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB CQC

SmartBright G2 LED 泛光灯, 15000 lm, 150 W, 757 冷白色, 非对称, 安全等级 I, 安装支架可调

SmartBright G2 LED 泛光灯提供出色的光效、极长的使用寿命和可靠的设计。非对称光分布改进了照明效果。该产品是适用于大部分泛光灯应用的理想解决方案。

产品数据

一般信息		操作和电气	
可更换光源	否	输入电压	220-240 V
包含的驱动器	是	线频率	50 or 60 Hz
光源引擎类型	LED	功耗	150 W
CE 标志	-	功率系数 (小数)	0.9
可燃性标志	-	连接	飞线/电线
		线缆	线缆 0.6 米不带插头
灯技术		温度	
光通量	15,000 lm	环境温度范围	-25 至 +40°C
标准倾斜角灯架头	-	控制和调光	
标准倾斜角侧入	-	可调光	否
相关色温 (标称)	5700 K	控制界面	-
光效 (额定) (标称)	100 lm/W	机械和外壳	
显色指数 (CRI)	80	外壳材料	压铸铝
光源颜色	757 冷白色	光罩材料	钢化玻璃
光罩类型	平板玻璃	外壳颜色	深灰色
户外光学类型	非对称		

SmartBright G2 LED 泛光灯

安装设备	安装支架可调
光罩外形	扁平
光罩外观	透明
总长度	430 mm
总宽度	335 mm
总高度	60 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	60 x 335 x 430 mm

审批和申请

IP 等级	IP65 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]
浪涌保护 (通用/差异)	直到 4 kV 差模和 4 kV 共模的灯具浪涌保护等级
保护等级 IEC	安全等级 I

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
-------	--------

功耗误差	+/-10%
------	--------

产品数据

订单产品名称	BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB CQC
完整的产品名称	BVP151 LED150/CW 220-240V 150W AWB CQC
完整产品代码	692382863405699
订购代码	911401814680
材料编号 (12NC)	911401814680
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828634056
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2
EAN/UPC - 案例	6923828634230

二维绘图

