



SmartBright G2 LED Floodlight

BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CE

SmartBright G2 LED Floodlight, 14300 лм, 150 В, Теплый белый 730, Асимметричный, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Пржектор SmartBright G2 LED Floodlight отличается высокой эффективностью освещения, длительным сроком службы и надежной конструкцией. Ассиметричное светораспределение повышает интенсивность освещения. Изделие является идеальным решением для большинства сфер применения прожекторов.

Данные о продукции

Общая информация			
Сменный источник света	Нет	Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Драйвер в комплекте	Да	Цвет источника света	Теплый белый 730
Тип светогенератора	LED	Тип оптической крышки	Плоское стекло
Маркировка CE	Маркировка CE	Тип оптики для размещения вне зданий	Асимметричный
Знак пожароопасности	-	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Технические характеристики освещения		Входное напряжение	220-240 Вт
Светоотдача	14 300 лм	Частота сети	50 or 60 Hz
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-	Энергопотребление	150 В
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-	Коэффициент мощности (доля)	0.9
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К	Соединение	Свободные вводы/провода
Эффективность (номинальная) (ном.)	95 лм/В	Кабель	Кабель 0,6 м без вилки

SmartBright G2 LED Floodlight

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -25 до +40 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал оптической крышки	Закаленное стекло
Цвет корпуса	Темно-серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	Плоский
Покрывтие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	430 мм
Общая ширина	335 мм
Общая высота	60 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	60 x 335 x 430 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]

Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 4 кВ в дифференциальном режиме и до 4 кВ в синфазном режиме
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CE
Полное название продукта	BVP151 LED150/WW 220-240V 150W AWB CE
Полный код продукта	871016334359499
Код заказа	911401816280
Материал № (12NC)	911401816280
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163343594
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
EAN/UPC — короб	8710163344959

Чертеж размеров

