



Essential SmartBright LED Downlight

DN027C LED20/WW D225

Essential SmartBright G2 LED Downlight adalah produk terjangkau dengan daya penerangan tinggi, kualitas bagus, dan keandalan. Menawarkan banyak konfigurasi dari output 300lm hingga 2000lm, untuk mengganti lampu sorot bawah konvensional. Dapat digunakan untuk mall perbelanjaan, toko retail, pemukiman, dan kantor. Lampu ini adalah produk ideal untuk didistribusikan di pasar.

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Teknologi Pencahayaan	LED
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	2.000 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Warna sumber cahaya	3000/4000/6500
Penyebaran sinar lampu luminer	110°
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Frekuensi Input	50 atau 60 Hz
Konsumsi Daya	23 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.7


Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Plastik
Material reflektor	Polikarbonat
Warna Housing	Putih
Panjang keseluruhan	225 mm
Lebar keseluruhan	225 mm
Tinggi keseluruhan	40 mm
Diameter keseluruhan	225 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	40 x 225 x 225 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0.2 J standar]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Data Produk	
Nama produk pesanan	DN027C LED20/WW D225

Essential SmartBright LED Downlight


Nama lengkap produk	DN027C LED20/WW D225
Kode produk lengkap	871016330931699
Kode urutan	911401816597
No. Material (12NC)	911401816597
Numerator - Jumlah Per Pak	1

EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163309316
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24
EAN/UPC - Kantung	8710163310190


Dimensional drawing



Photometric data



Light Distribution Diagram - DN027C LED20/WW D225



General uniform lighting - DN027C LED20/WW D225

