Réglette Essential Smartbright LED

BN068C LED6/NW L600 G2

Réglette Essential Smartbright LED, 6.5 W, 600 lm, 4000 K, Faisceau extensif

Que ce soit pour un nouvel immeuble ou pour la rénovation d'un espace existant, les clients souhaitent des solutions d'éclairage qui fournissent une qualité de lumière et des économies d'énergie et de maintenance tangibles. Cette nouvelle gamme de réglettes LED permet de remplacer les réglettes traditionnelles par des lampes fluorescentes. Le processus de sélection, d'installation et de maintenance est extrêmement simple : un simple geste suffit.

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Marquage CE	-
Garantie	1 ans
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	600 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	92 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	Blanc neutre
Type d'optique	Faisceau extensif
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate linéaire
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	140°

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W

Réglette Essential Smartbright LED

Facteur de puissance (fraction)	0.5
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble sans prise 2 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Polyamide
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyamide
Matériel de fixation	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	585 mm
Largeur totale	21 mm
Hauteur totale	34,2 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	34 x 21 x 585 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK00 [Sans protection]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	SDCM<7
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)

Durée de vie L70B50	20 000 h

Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	Non applicable

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN068C LED6/NW L600 G2
Nom de produit complet	BN068C LED6/NW L600 G2
Full EOC	911401818897
Code de commande	911401818897
Code 12NC	911401818897
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163310428
Conditionnement par carton	24
EAN/UPC - Boîte	8710163310725

Schéma dimensionnel



Réglette Essential Smartbright LED

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 15 - Les données sont sujettes à changement