



# SportsStar- BVP621/BVP622/ EVP622

## BVP621 LED1008/NW 960W 220-240V NB GM

Το Σύστημα προβολών LED Philips SportsStar θέτει το πρότυπο στην οπτική κατανομή υψηλής ποιότητας με κορυφαία απόδοση και χαμηλή φωτορρύπανση (ή αποδοτικό έλεγχο φωτισμού). Από τον φωτισμό Αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι τους Υπαίθριους χώρους, το σύστημά μας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ιστών που απαιτούνται, ρίχνει φως ακριβώς στα σημεία που πρέπει. Επιλέξτε τα κατάλληλα επίπεδα φωτισμού για κάθε περίπτωση με το Σύστημα προβολών LED Philips SportsStar.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	-	Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Χρώμα πηγής φωτός	Neutral white	Σήμανση ευφλεκτότητας	NO [-]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι	Σήμανση CE	CE mark
Αριθμός οργάνων	2 units	Σήμανση ENEC	-
Όργανο ενάυσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSU [ Power supply unit]	Περίοδος εγγύησης	3 years
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι	Optic type outdoor	Narrow beam
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	PC-MLO [ Polycarbonate micro lens optic]	Σταθερή φωτεινότητα	No
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	13°	Σήμανση RoHS	-
Διασύνδεση ελέγχου	-	LED engine type	LED
Σύνδεση	Flying leads/wires	<b>Τεχνικός φωτισμός</b>	
Καλώδιο	Cable 1.5 m without plug (C1K5)	Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του ιστού	-

## SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
--	---

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.95

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
--	-----

### Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum extruded
Υλικό ανακλαστήρα	-
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό σκευής	Steel
Εξάρτημα στήριξης	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	-
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Frosted
Overall length	680 mm
Overall width	740 mm
Overall height	307 mm
Effective projected area	0,42 m <sup>2</sup>
Χρώμα	White and black

### Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [ Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [ 5 J vandal-protected]
Προστασία από υπέρταση (κοινής/διαφορικής λειτουργίας)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 15 kV διαφορικής λειτουργίας και 15 kV κοινής λειτουργίας

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	108000 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	112,50 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	70
Αρχική χρωματικότητα	SDCM<7
Αρχική ισχύς εισόδου	960 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

### Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +50 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Not applicable

### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	911401825698
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BVP621 LED1008/NW 960W 220-240V NB GM
Κωδικός παραγγελίας	01825698
Local Code	BVP621L100NNB
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	911401825698
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	34,999 kg



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BVP621/BVP622/EVP622 SportsStar

