



GreenSpace Yüzeye monte

SM295C LED70/830 PSU WP WH GM

GreenSpace Yüzeye monte, 66 W, 6600 lm, 3000 K, Parlak ayna, Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı

Philips GreenSpace Siva Üstü LED Downlight, geleneksel downlight armatürlerden %60'ın üzerinde fazla enerji tasarrufu sağlayan, üstün bir LED alternatifi sunar. Bulunduğu ortama sorunsuzca uyum sağlayan GreenSpace Siva Üstü LED Downlight, geleneksel siva altı downlight şeklini, yüksek enerji ve bakım maliyetleri olmadan sunar. Philips GreenSpace Siva Üstü LED Downlight, ayrıca tavanda kısıtlı alanı bulunan kamusal iç mekanların yanı sıra, tüm ticari aydınlatma uygulamaları için de idealdir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağının ışın açısı	- °
Işık kaynağı motoru türü	LED	Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
CE işareti	CE işareti	Optik sistem türü	Parlak ayna
Garanti süresi	3 yıl	Optik kapak tipi	Reflektör
Alev alma işareti	-	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	60°
ENEC işareti	-	Çalıştırma ve Elektrik	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn.	Giriş Voltajı	220-240 V
EU RoHS ile uyumludur	Hayır	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Kalkış Akımı	25 A
Işık Akısı	6.600 lm	Ani akım süresi	0,202 ms

GreenSpace Yüzeye monte

Güç Tüketimi	66 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	-
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	24

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Alüminyum
Optik kapak malzemesi	-
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	-
Toplam uzunluk	0 mm
Genel genişlik	0 mm
Genel yükseklik	239 mm
Toplam çap	200 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	239 x 0 x 0 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
------------------------------	--

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.44, 0.40) SDCM <5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	1,00 %
Ortalama yararlı ömür L70B50	50.000 h
Ortalama yararlı ömür L80B50	40.000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	20.000 h


Uygulama Koşulları

Rastgele anahtara uygun	Hayır
-------------------------	-------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	SM295C LED70/830 PSU WP WH GM
Tam ürün adı	SM295C LED70/830 PSU WP WH GM
Tam ürün kodu	911401847899
Sipariş kodu	01847899
Malzeme No. (12NC)	911401847899
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim



GreenSpace Yüzeye monte

