PHILIPS

Lighting

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 800 lm, 10 W, 830 warm white, 100°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

Lampu tebar cahaya Essential SmartBright G2 LED memiliki desain kompak dan kukuh. Lampu ini ringan dengan housing aluminium cetak permanen dan lapisan serbuk anti karat, cocok untuk aplikasi luar ruangan umum. Efisiensi tinggi didesain dengan teknologi LED terbaru, mencapai penghematan energi banyak dibandingkan lampu tembak konvensional.

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Teknologi Pencahayaan	LED
Tanda CE	Tanda CE
Tanda dapat menyala	-

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	800 lm
Sudut kemiringan standar tiang	-
Sudut kemiringan standar entri samping	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	80,00 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Warna sumber cahaya	830 warm white
Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat datar
Penyebaran sinar lampu luminer	100°

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi Daya	10 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 0,25 m tanpa konektor

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Hitam
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Lapisan penutup optik	Tekstur
Panjang keseluruhan	109 mm
Lebar keseluruhan	99,4 mm
Tinggi keseluruhan	27 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	27 x 99 x 109 mm

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM <7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk	
Nama produk pesanan	BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB
Nama lengkap produk	BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB
Kode produk lengkap	911401858798
Kode urutan	911401858798
No. Material (12NC)	911401858798
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163314303
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8710163314457

Dimensional drawing



© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.