PHILIPS

Lighting



Essential SmartBright G2 LED Floodlight

BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 1600 lm, 20 W, 865 soğuk gün ışığı, 100°, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

Essential SmartBright G2 LED projektör aydınlatması kompakt ve dayanıklı bir tasarımla sunulur. alüminyum döküm muhafaza ve paslanmaz püskürtme kaplama ile hafif, genel dış mekan uygulamaları için uygun. En son LED teknolojisi ile tasarlanan yüksek verimlilik, geleneksel projektör aydınlatmalara göre enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Aydınlatma Teknolojisi	LED
CE işareti	CE işareti
Alev alma işareti	-

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	1.600 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80,00 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/düz kapak
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	100°

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	20 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Kablo	Fişsiz 0,25 m kablo

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 ila +45 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arabirimi	-


Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Siyah
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Toplam uzunluk	130 mm
Genel genişlik	116,5 mm
Genel yükseklik	28 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	28 x 117 x 130 mm

Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM <7
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB
Tam ürün adı	BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB
Tam ürün kodu	911401859298
Sipariş kodu	01859298
Malzeme No. (12NC)	911401859298
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314358
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8710163314501

Boyutlu çizim



© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.