



Essential SmartBright G2 LED Floodlight

BVP137 LED56/CW 70W 220-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 5600 lm, 70 W, 865 soğuk gün ışığı, Simetrik geniş ışın, 100°, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

Essential SmartBright G2 LED projektör aydınlatması kompakt ve dayanıklı bir tasarımla sunulur. alüminyum döküm muhafaza ve paslanmaz püskürtme kaplama ile hafif, genel dış mekan uygulamaları için uygun. En son LED teknolojisi ile tasarlanan yüksek verimlilik, geleneksel projektör aydınlatmalara göre enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik kapak tipi	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	Polikarbon çanak/düz kapak
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Optik sistem türü dış mekan	100°
Tertibat dahildir	Evet		Simetrik geniş ışın
Işık kaynağı motoru türü	LED	Çalıştırma ve Elektrik	
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Giriş Voltajı	220-240 V
CE işareti	CE işareti	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Tüketimi	70 W
Işık Akısı	5.600 lm	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80 lm/W	Kablo	Fışsız 0,25 m kablo
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80		
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı		

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 ila +45 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Siyah
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak şekli	Düz
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Toplam uzunluk	240 mm
Genel genişlik	201 mm
Genel yükseklik	38 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,053 m ²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	38 x 201 x 240 mm
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM <7
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Uygulama Koşulları	
Maksimum dim seviyesi	Yok
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BVP137 LED56/CW 70W 220-240V WB
Tam ürün adı	BVP137 LED56/CW 70W 220-240V WB
Tam ürün kodu	911401860198
Sipariş kodu	01860198
Malzeme No. (12NC)	911401860198
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314440
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8710163314594

Boyutlu çizim

