RoadFlair

BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR

RoadFlair, 9957 лм, 70 В, Нейтральный белый 740, Аналоговый, Класс безопасности I, Боковой вход для диаметров от 48 до 60 мм

Philips RoadFlair — это новый невероятный продукт для безупречного освещения крупных автодорог. Интеллектуальная разработка экономит городской бюджет благодаря энергосбережению и умеренной цене. Philips RoadFlair экономит электроэнергию и затраты на городское хозяйство, улучшает городскую среду. Правильно подобранное освещение дорог создает максимально благоприятную среду для коммунальных служб и местных сообществ, а также развивает туризм и бизнес.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	-

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	9 957 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	140 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Тип оптической крышки	Поликарбонатная микролинзовая оптика

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Энергопотребление	70 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Сетевая розетка
Кабель	-

RoadFlair

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –40 до +50 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Интерфейс управления	Аналоговый

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый
Монтажное устройство	Боковой вход для диаметров от 48 до 60 мм
Форма оптической крышки	Шарообразная, круглая
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая длина	492 мм
Общая ширина	210 мм
Общая высота	86 мм
Эффективная площадь проекции	0,1 m²
Размеры (высота x ширина x глубина)	86 x 210 x 492 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	10%

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR
Полное название продукта	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR
Полный код продукта	911401862198
Код заказа	911401862198
Материал № (12NC)	911401862198
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.