



RoadFlair

BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR

Светодиодный светильник RoadFlair разработанный для магистралей и городских дорог, представляет собой новый превосходный продукт, способный украсить ваши улицы. Специальный, призванный обеспечить городам максимальную экономию благодаря лучшей эффективности в своем классе. Светодиодный светильник RoadFlair обеспечивает высокую энергоэффективность, улучшает атмосферу в городе и обеспечивает значительное снижение затрат на электроэнергию. Правильный дорожный светильник в сочетании с правильным применением создаст наилучшую атмосферу для Вашего города, принесет пользу местным жителям и активизирует туризм и бизнес.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	PC-MLO [Polycarbonate micro lens optic]
Интерфейс управления	Analog
Соединение	Сетевая розетка
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	NO [-]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
LED engine type	LED
Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-

Стандартный угол наклона при настенном монтаже -	
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Монтажное устройство	48/60S [Side-entry for diameter 48-60 mm]
Форма оптической крышки / линзы	Ball, globular
Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая длина	492 mm

RoadFlair

Общая ширина	295 mm
Общая высота	86 mm
Цвет	Gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	18669 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	140 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная цветность	13 SDCM
Начальная входная мощность	130 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	10%

Данные об изделии

Полный код продукта	911401862798
Название продукта для заказа	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR
Код заказа	911401862798
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401862798
Вес нетто (шт.)	6,999 kg



Чертеж размеров



BRP391/392/393/394 RoadFlair

