PHILIPS

Lighting

GreenVision Xceed Gen2

BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DW2 PSR

GreenVision Xceed Gen2, 19300 lm, 140 W, 740 中性白色, 模拟, 安全等级 I

可持续性、公民福祉和连通性是拉开全球城市间差距的关键因素，而选用合适的照明则可有效提升这些因素的水平。当今城市环境日新月异，为街道和道路提供合适的照明可有效改善城市环境的舒适度、安全性及整体安全。我们的 GreenVision Xceed Gen2 是一款经济实惠的 LED 道路照明解决方案，可确保为道路和街道提供充足的光照。Signify 的 GreenVision Xceed Gen2 系列产品可为您的城市提供灵活的照明系统，它可以部署在城市空间、高速公路和郊区的任何地方，为各种应用领域提供优质的照明。此外，GreenVision Xceed Gen2 还可以与智慧城市生态系统实现互联和协同工作。我们的全新 GreenVision Xceed Gen2 系列产品进一步优化，赋予城市照明主管部门更多的机会来选择合适的灯具。

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
包含的驱动器	是
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面

灯技术	
光通量	19,300 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	140 lm/W
显色指数 (CRI)	>70
光源颜色	740 中性白色

光罩类型	聚碳酸酯微透镜光学装置

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
功耗	140 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	-
线缆	-

温度	
环境温度范围	-40 至 +50°C

GreenVision Xceed Gen2

控制和调光	
可调光	是
驱动器/功率单元/变压器	电源设备调节
控制界面	模拟
恒定光输出	否

机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	玻璃
固定材料	铝
外壳颜色	灰色
总长度	499 mm
总宽度	310 mm
总高度	138 mm
有效投射面积	0.16 m²
尺寸 (高 x 宽 x 深)	138 x 310 x 499 mm

审批和申请	
IP 等级	IP66 [防灰尘渗透，防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]
保护等级 IEC	安全等级 I

初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	(0.43, 0.40) SDCM < 5
功耗误差	+/-10%

长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
使用寿命中值 L70B50	100,000 小时

申请条件	
最高暗淡级别	10%

产品数据	
订单产品名称	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DW2 PSR
完整的产品名称	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DW2 PSR
完整产品代码	911401866897
订购代码	911401866897
材料编号 (12NC)	911401866897
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。