



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 30 В, L1200 mm, 3600 лм, 4000 К, Симметричный, Опаловый, IP66, IK08, TW1-ready

Никаких сложностей, высокие надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения, прочный водонепроницаемый светильник LEDINAIRE WT060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение для влажных и пыльных сред.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Внутренняя проводка электропитания светильника	Простое соединение и съемный плафон для однофазной внутренней проводки электропитания светильника (внутренняя проводка не входит в комплект)
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Значение

Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	3 600 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	120 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Значение мерцания (PstLM)	1
Значение стробоскопического эффекта (SVM)	1.6
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Симметричный
Светораспределение светильника	120°
Универсальная оценка бликования CEN	26

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Пусковой ток	3 А
Время пуска	0,101 ms
Энергопотребление	30 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Соединительный блок 2-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	45

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +45 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Серый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	1 201 мм
Общая ширина	69 мм
Общая высота	59 мм

Размеры (высота x ширина x глубина)	59 x 69 x 1201 mm
-------------------------------------	-------------------

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Светобиологические опасности	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%


Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	7,5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	75
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 75 000 ч	70

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN
Полное название продукта	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN
Полный код продукта	871016336009699
Код заказа	911401876680
Материал № (12NC)	911401876680
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163360096
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8710163360218

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Чертеж размеров



Series	A	B	C	D	E	F	G
L400	88	88	88	88	100-100	100-100	
L1200	88	88	88	1200	200-200	200-200	
L1800	88	88	88	1800	100-100	100-100	
L2400	88	88	88	2400	100-200	100-200	88x2

