

PHILIPS

Lighting



Smartbright Waterproof G3 WT068C

WT068C CW LED18 L600 PSU GC

Smartbright Waterproof G3 WT068C, 16.5 W, 1800 lm, 6500 K

Philips Smartbright Waterproof G3 灯管具有较高的性价比，提供 3 种标准尺寸以及标准和通过式布线版本，是日常照明的理想之选。

产品数据

一般信息		MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	1
光源引擎类型	LED		
CE 标志	CE 标志		
灯技术			
光通量	1,800 lm		
相关色温 (标称)	6500 K		
光效 (额定)(标称)	110 lm/W		
显色指数 (CRI)	>80		
光源颜色	865 冷日光		
光罩类型	-		
操作和电气			
输入电压	220 至 240 V		
线频率	50 or 60 Hz		
功耗	16.5 W		
功率系数 (小数)	0.9		
温度		环境温度范围	
		-20 至 +45°C	
控制和调光			
可调光	否		
控制界面	-		
机械和外壳			
外壳材料	聚碳酸酯		
光罩材料	聚碳酸酯		
外壳颜色	白色和灰色		
光罩外观	乳白玻璃		
总长度	598 mm		
总宽度	69 mm		
总高度	74 mm		

Smartbright Waterproof G3 WT068C

尺寸 (高 x 宽 x 深)	74 x 69 x 598 mm	完整的产品名称	WT068C CW LED18 L600 PSU GC
审批和申请		完整产品代码	692382863741599
IP 等级	IP66 [防灰尘渗透，防喷射]	订购代码	911401880180
机械冲击保护代码	IK06 [1 J]	材料编号 (12NC)	911401880180
保护等级 IEC	安全等级 II	计算器 - 每包数量	1
初始性能 (符合 IEC 标准)		EAN/UPC - 产品/箱	6923828637415
光通量误差	+/-10%	计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
功耗误差	+/-10%	EAN/UPC - 案例	6923828637538
产品数据			
订单产品名称	WT068C CW LED18 L600 PSU GC		

二维绘图

WT068C-2ft

