



CoreLine Recessed

RC132Z SC

Accessory, Nikkel

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Recessed-serien med LED-produkter er erstatning for funksjonelle allmennbelysningsarmaturer. Det er enkelt å velge, montere og vedlikehold – det er enkelt å bytte.

Warnings and safety

- Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon	
Vinkel	-
Tilbehørsfarge	Nikkel
Verditrapp	Effekt
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	- V
Line Frequency	- Hz
Mekanikk og innfatning	
Total lengde	1 500 mm
Total bredde	6 mm
Total høyde	10 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	10 x 6 x 1500 mm

Materialer	Stål
Godkjenning og bruksområde	
IEC-beskyttelsesklasse	-
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RC132Z SC
Fullstendig produktnavn	RC132Z SC
Full EOC	871016336268799
Lokal kodebeskrivelse	3313499
Bestillingskode	36268799
Materialenr. (12NC)	911401892080
Lokal bestillingskode	3313499
SAP-teller – antall per pakke	1

CoreLine Recessed

EAN/UPC – produkt/boks	8710163362687
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8710163362755

