



# CoreLine encastrável

## RC132Z SME-3 WH

CoreLine encastrável, Accessory, Branco

A luminária CoreLine encastrável da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

### Avisos e Segurança

- O produto tem o grau de proteção IP20 (IP44 diminuir) e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

### Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo	-
Cor do acessório	Branco
Escala de valor	Performance

  

Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	1.500 mm
Largura total	93 mm
Altura total	30 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	30 x 93 x 1500 mm
Material	Aço

  

Aprovação e aplicação	
Classe de proteção IEC	-

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	RC132Z SME-3 WH
Nome do produto completo	RC132Z SME-3 WH
Código do produto completo	871016336270099
Código de encomenda	36270099
N.º material (12NC)	911401892280
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8710163362700
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
EAN/UPC – Caso	8710163362779