



Ledinaire Painel G3

RC065Z SMB W60L60

Proteção de dedos, 0,2 J standard, Branco

A gama de painéis Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) apresenta uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que vêm com os elevados níveis de qualidade Philips a um preço competitivo. Fiável, energeticamente eficiente e acessível, esta última geração de painéis de iluminação LED Ledinaire de 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm e 600 x 1200 foi concebida para iluminação difusa e confortável numa ampla gama de aplicações de iluminação geral. A nossa gama de painéis de iluminação Ledinaire também está disponível com acessórios para fácil instalação em diferentes tipos de tetos — exatamente o que precisa.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|--------------------|--------|
| Ângulo | - |
| Cor do acessório | Branco |
| Escala de valor | Valor |

| Funcionamento e características elétricas | |
|---|------|
| Tensão de entrada | - V |
| Frequência de linha | - Hz |

| Características mecânicas e compartimento | |
|---|-------------------|
| Comprimento global | 613 mm |
| Largura total | 613 mm |
| Altura total | 72,5 mm |
| Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 73 x 613 x 613 mm |
| Material | Composto |

| Aprovação e aplicação | |
|---|--------------------------|
| Código de proteção de entrada | IP20 [Proteção de dedos] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK02 [0,2 J standard] |
| Classe de proteção IEC | - |

| Dados do produto | |
|---|-------------------|
| Nome de produto da encomenda | RC065Z SMB W60L60 |
| Nome do produto completo | RC065Z SMB W60L60 |
| Código do produto completo | 871016336272499 |
| Código de encomenda | 36272499 |
| N.º material (12NC) | 911401892480 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8710163362724 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| EAN/UPC – Caso | 8710163362793 |

