



RoadFlair Solar

BRP391 LED15/CW 9W 12/24V DM SD 7.5M

Rangkaian lengkap lampu jalan tenaga surya hingga 13.500 lumen, dengan daya penerangan hingga 170 lm/w. Cocok untuk jalan utama, jalan raya, dan area parkir. Profil peredupan dan beban watt dapat dikonfigurasi.

Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.500 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5700 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	166 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kit koneksi kabel	Termasuk
Kabel	Kabel 7,5 m dengan konektor molex
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-30 hingga +50 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredukan	Ya
Konfigurabilitas	Dapat Dikonfigurasi Pabrik

Mekanis dan Housing	
Panjang keseluruhan	492 mm
Lebar keseluruhan	210 mm
Tinggi keseluruhan	86 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	86 x 210 x 492 mm
Material	Aluminium cetak permanen tekanan
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kondisi Aplikasi	
Profil peredupan surya	Dim to 50% after 6 Hours
Lokasi baterai	Outside Luminaire
Data Produk	
Nama produk pesanan	BRP391 LED15/CW 9W 12/24V DM SD 7.5M
Nama lengkap produk	BRP391 LED15/CW 9W 12/24V DM SD 7.5M
Kode produk lengkap	911401895701
Kode urutan	911401895701
No. Material (12NC)	911401895701
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing

