



UrbanSpark

BDP301 LED 4M 9006

Đèn lồng lắp đứng chạy bằng quang năng tích hợp với pin Lithium Ferro Phosphate, pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể được lắp theo chiều dọc và bộ sạc MPPT. Thiết kế nhôm ép đùn giúp đảm bảo độ cứng vững và tuổi thọ sử dụng. Có lựa chọn đèn đường, chóa quang học lắp đứng và chiều cao cột là 4 & 6 mét. Bộ sạc và pin được lắp bên trong cột, dễ dàng tiếp cận qua cửa sập để tiện bảo trì. Pin năng lượng mặt trời được lắp theo chiều dọc ở cả 4 cạnh để hứng ánh sáng mặt trời cả ngày. Pin IP-68 giúp ngăn hư hại trong trường hợp bị ngập nước.

Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung | |
|------------------------------|------------------|
| Đấu CE | Đấu CE |
| Thông tin kỹ thuật về đèn | |
| Nhiệt độ màu tương ứng (Nom) | - |
| Vận hành và điện | |
| Loại Panel | Đơn tinh thể |
| Điện áp Panel | 18 Vmp, 23 Voc V |
| Điện áp định của Panel | 180 W |
| Nhiệt độ | |
| Dãy nhiệt độ màu ánh sáng | 0 đến +35°C |
| Cơ khí và vỏ đèn | |
| Vật liệu vỏ đèn | Hợp kim nhôm |

| Màu vỏ đèn | RAL 9006 |
|------------------------------------|---------------------|
| Chiều dài tổng thể | 172 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 172 mm |
| Chiều cao tổng thể | 4.000 mm |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 4000 x 172 x 172 mm |
| Dữ liệu sản phẩm | |
| Tên sản phẩm khác | BDP301 LED 4M 9006 |
| Tên sản phẩm đầy đủ | BDP301 LED 4M 9006 |
| Mã sản phẩm đầy đủ | 000911401897201 |
| Mã đơn hàng | 911401897201 |
| Số vật liệu (12NC) | 911401897201 |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ | 1 |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 1 |