



FlexAccent G2

RS391B LED30/930 PSU-E MB GM

FlexAccent G2, 39 W, Putih premium dengan CRI ≥ 90 , 20°,
Perlindungan jari

FlexAccent G2 merupakan produk pencahayaan aksen LED fungsional yang menghasilkan cahaya kualitas tinggi, warna luar biasa, desain kompak, dan opsi mode tailor. Menawarkan spektrum warna dioptimalkan yang menyempurnakan barang dagangan dengan teknologi PremiumWhite CoB LED. FlexAccent G2 menghasilkan efek cahaya sangat "nyata" – Pengganti CDM-Elite dengan output 1000lm hingga 3500lm. Dapat diterapkan ke mall perbelanjaan, toko ritel, toko busana, dll.

Product data

Informasi Umum		Sudut berkas cahaya sumber cahaya	
Jumlah unit alat	1 unit	Warna sumber cahaya	Putih premium dengan CRI ≥ 90
Driver tercakup	Tidak	Jenis optik	-
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Tipe penutup optik	Lensa
Tanda CE	Tanda CE	Penyebaran sinar lampu luminer	20°
Periode garansi	3 tahun	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tanda dapat menyala	-	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tanda ENEC	-	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Pengujian kawat pijar	Suhu 600 °C, durasi 30 detik	Konsumsi Daya	39 W
Sesuai EU RoHS	Ya	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Teknis Lampu		Koneksi	Konektor eksternal
Flux Cahaya	3.000 lm	Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	76,92 lm/W		
Indeks renderasi warna (CRI)	>90		

FlexAccent G2

Suhu		Kode pelindung dampak mekanis	
Kisaran suhu ambien	-15 hingga +35 °C	Kelas perlindungan IEC	IK03 [0.3 J]
Kontrol dan Peredupan		Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Dapat diredupkan	Tidak	Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Driver/unit daya/transformator	Trafo elektronik	Kromatisitas awal	SDCM<4
Antarmuka kontrol	-	Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Output cahaya konstan	Tidak	Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Mekanis dan Housing		Masa kegunaan median L70B50	30.000 jam
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen	Kondisi Aplikasi	
Material reflektor	-	Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Material optik	Polimetil metakrilat	Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Material penutup optik	Polimetil metakrilat	Data Produk	
Material fiksasi	Aluminium	Nama produk pesanan	RS391B LED30/930 PSU-E MB GM
Warna Housing	Putih	Nama lengkap produk	RS391B LED30/930 PSU-E MB GM
Lapisan penutup optik	Bertekstur	Kode produk lengkap	911401897399
Panjang keseluruhan	0 mm	Kode urutan	911401897399
Lebar keseluruhan	0 mm	No. Material (12NC)	911401897399
Tinggi keseluruhan	104 mm	Numerator - Jumlah Per Pak	1
Diameter keseluruhan	156 mm	Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	104 x 0 x 0 mm		
Penyetujuan dan Aplikasi			
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]		

Dimensional drawing

