



# CoreLine Batten

## BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500

CoreLine Batten, 59 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20/40, TW1

CoreLine Batten uppfyller Corelines löfte om innovativa och lättanvända armaturer av hög kvalitet. Den effektiva designen gör installationen snabb och enkel, så att du kan skapa smidiga ljusrader utan extra tillbehör. CoreLine Batten ger universell ljusfördelning, vilket stödjer enhetlig belysning och visuell komfort. Det finns även Interact Ready-armaturer med trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och programvara för Interact.

### Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.


### Produktdata

| Allmän information              |                          | Glödtrådstest                   |                                     |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Utbytbar ljuskälla              | Nej                      | EU RoHS-kompatibel              | Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s |
| Antal driftdonsenheter          | 1 enhet                  |                                 | Ja                                  |
| Driftdon ingår                  | Ja                       | Ljusteknik                      |                                     |
| Genomgående kabel               | Genomgående kabel, 1-fas | Ljusflöde                       | 8 000 lm                            |
| Lighting Technology             | LED                      | Mättad röd (R9)                 | <50                                 |
| Värdetrappa                     | Prestanda                | Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000 K                              |
| CE-märkning                     | Ja                       | Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 136 lm/W                            |
| Garantitid                      | 5 år                     | Färgåtergivningsindex           | >80                                 |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | -                        | Ljuskällans färg                | 840 neutralvit                      |
| ENEC-märkning                   | ENEC-märkning            | Optiktyp                        | Mycket bredstrålande ljusfördelning |

# CoreLine Batten

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Armaturens ljusstrålefördelning                           | 130°                           |
| Enhetlig bländmärkning                                    | 27                             |
| <b>Drift och elektricitet</b>                             |                                |
| Ingångsspänning                                           | 220–240 V                      |
| Line Frequency                                            | 50 or 60 Hz                    |
| Ingående ström                                            | 6,9 A                          |
| Ingående tid                                              | 0,058 ms                       |
| Effektförbrukning                                         | 59 W                           |
| Effektfaktor (fraktion)                                   | 0.9                            |
| Anslutning                                                | 3-polig tryckanslutning        |
| Kabel                                                     | -                              |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) 28 (max) |                                |
| <b>Temperatur</b>                                         |                                |
| Omgivningstemperatur                                      | -20 till +40 °C                |
| <b>Styrenheter och dimring</b>                            |                                |
| Dimbar                                                    | Nej                            |
| Driftdon/strömenhet/transformator                         | Strömförsörjningsenhet (på/av) |
| Konstant ljusflöde                                        | Nej                            |
| <b>Mekanik och armaturhus</b>                             |                                |
| Armaturhusets material                                    | Stål                           |
| Material i reflektor                                      | -                              |
| Material i optiken – LOV                                  | Polykarbonat                   |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV                            | Polykarbonat                   |
| Fixation material                                         | -                              |
| Armaturhusets färg                                        | Vit                            |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV               | Opaliserad                     |
| Total längd                                               | 1 450 mm                       |
| Total bredd                                               | 65 mm                          |
| Total höjd                                                | 65 mm                          |
| Mått (höjd × bredd × djup)                                | 65 x 65 x 1450 mm              |

## Måttskiss



|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Användning och godkännande</b>                             |                                    |
| Kod för kapslingsklass                                        | IP20/40 [Petsyddad, avgivande yta] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan                               | IK04 [0,5 J standard plus]         |
| Sustainability rating                                         | -                                  |
| Skyddsklass IEC                                               | Säkerhetsklass I                   |
| <b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b>                 |                                    |
| Tolerans för ljusflöde                                        | +/-10%                             |
| Initial kromaticitet                                          | (0.38,0.38)SDCM<3                  |
| Energiförbrukningstolerans                                    | +/-10%                             |
| <b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>                    |                                    |
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 0,05 %                             |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)      | L70                                |
| <b>Användningsförhållanden</b>                                |                                    |
| Prestanda omgivningstemperatur Tq                             | 25 °C                              |
| Max. dimringsnivå                                             | Ej tillämpligt                     |
| Lämplig för slumpmässig brytning                              | Ej tillämpligt                     |
| <b>Produktdata</b>                                            |                                    |
| Beställningsproduktnamn                                       | BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500    |
| Fullständigt produktnamn                                      | BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500    |
| Full EOC                                                      | 871016336356199                    |
| Beställningsnummer                                            | 36356199                           |
| Materialnummer (12NC)                                         | 911401898180                       |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning                           | 1                                  |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                                      | 8710163363561                      |
| Räknare – antal förpackningar per kartong                     | 6                                  |
| EAN/UPC – Hölje                                               | 8710163363745                      |

