



OptiVision LED

EVP521 GRN 128K/757 277V IP20 T15

OptiVision LED Driver Box, LED GreenLine, 277 V, Sormisuojattu

OptiVision LED -valonheitinjärjestelmä tarjoaa täydellisen valaistusratkaisun niin yksinkertaisiin kuin vaativiinkin aluevalaistuskohteisiin sekä liikunta- ja virkistysalueille. Uusinta, erittäin tehokasta lediteknikkaa hyödyntävä OptiVision LED on turvallinen ratkaisu, joka tuottaa miellyttävää, korkealaatuista valoa. Laaja valikoima valinnaisia ominaisuuksia varmistaa, että valaisimen suorituskyky riittää vaativiinkin tarpeisiin. OptiVision LED -valonheittimissä on suuri valovirta ja tehokas lämmönhallinta, mikä maksimoi käyttöiän ja minimoi huoltokustannukset. Kun OptiVision LED -järjestelmää käytetään yhdessä Philipsin edistyksellisten ohjausjärjestelmien ja sensoreiden kanssa, voidaan energiankulutusta vähentää entisestään. Samalla eri toiminnot, kuten välitön syttyminen ja kohteen mukaan ohjelmoitavat valaistustasot, tuovat joustavuutta käyttöön. DALI-protokollan ansiosta OptiVision LED -valaisimet ovat yhteensopivia myös muiden ohjausjärjestelmien kanssa. Valikoimaan kuuluu kahden ja kolmen ledimoduulin versiot, jotka toimivat ulkoisella virtalähdeyksiköllä sekä pienikokoinen versio integroidulla virtalähdeyksiköllä, joka helpottaa asennusta ja pienentää asennuskustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	GRN [LED GreenLine]
Tuoteperheen koodi	EVP521 [OptiVision LED Driver Box]
Upotettu ohjaus	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Valaistuksen tekniset tiedot	
Vastaava väriämpötila (nim.)	5700 K
Valonlähteen väri	
Valonlähteen väri	757 Viileä valkoinen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-30...+45 °C

OptiVision LED

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK00 [Ei suojausta]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	EVP521 GRN 128K/757 277V IP20 T15
Koko tuotenimi	EVP521 GRN 128K/757 277V IP20 T15
Full EOC	871794320138900

Tilauskoodi	20138900
Tuotekoodi (12NC)	912300023171
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8717943201389
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8717943201389

Mittapiirros

