



# OptiVision LED

## EVP521 GRN 128K/757 277V IP20 T15

OptiVision LED Driver Box - LED GreenLine - 128,000 lm - 277 V  
- Fingerbeskyttet - - - - 15 °C

Philips OptiVision LED-flombelysningsystem – det nyeste innenfor høyeffektiv LED-teknologi – gir en komplett belysningsløsning for både de enkleste og de mest kompliserte områdene og sportsområdene. Spesielt utviklede OptiVision LED-armaturer og lysstyring leveres med en hel rekke alternativer for å tilfredsstille de høyeste ytelsesstandardene, gi enestående belysningskvalitet og sørge for sikkerheten og den visuelle komforten. OptiVision LED-systemet gir maksimal lyseffekt og sørger for effektiv varmestyring for å sikre lengst mulig levetid og holde vedlikeholdskostnadene nede. Systemet gir nye muligheter for områdebelysning som reduserer energiforbruket og øker fleksibiliteten (tennes umiddelbart, programmerbare belysningsnivåer basert på faktiske behov) når det brukes sammen med Philips' avanserte systemkontroller og -sensorer. OptiVision LED-armaturer og lysstyring er også kompatibel med andre eksterne kontrollsystemer via DALI-protokollen. Serien omfatter versjoner med tre/to LED-lysmoduler som fungerer med en ekstern driverboks, samt en kompakt versjon med to LED-lysmoduler og en integrert driverenhet for enkel montering og lave monteringskostnader.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	GRN [ LED GreenLine]
Lyskildefarge	757 kaldhvit
Innebygd styring	No [ -]
Lysregulering	-
Beskyttelse for elektrisk krets	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark

Product Family Code	EVP521 [ OptiVision LED Driver Box]
<b>Teknisk belysning</b>	
Lyskildeytelse	128,000 lm
<b>Drift og elektrisk</b>	
Inngangsspenning	277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

## OptiVision LED

### Mekanisk og innfatning

Mål (høyde x bredde x høyde) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

### Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP20 [ Fingerbeskyttet]

Mek. støt, beskyttelseskode IK00 [ No protection]

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Korr. Fargetemperatur 5700 K

### Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -30 to +45 °C

### Produktdata

Fullstendig produktkode 871794320138900

Produktnavn for bestilling EVP521 GRN 128K/757 277V IP20 T15

EAN/UPC – produkt 8717943201389


Bestillingskode 20138900

Teller – antall per pakke 1

Teller – pakker per utvendige boks 1

Materialenr. (12NC) 912300023171

Nettvekt (stykk) 6,500 kg



## Målskisse

OptiVision LED drivers EVP510-514

