



OptiVision LED

EVP521 GRN 128K/757 277V IP20 D9 T15

OptiVision LED Driver Box - LED GreenLine - 128,000 lm - 277 V
- Fingerbeskyttet - - - Dimming via external communication
DALI - 15 °C

Philips OptiVision LED-flombelysningsystem – det nyeste innenfor høyeffektiv LED-teknologi – gir en komplett belysningsløsning for både de enkleste og de mest kompliserte områdene og sportsområdene. Spesielt utviklede OptiVision LED-armaturer og lysstyring leveres med en hel rekke alternativer for å tilfredsstille de høyeste ytelsesstandardene, gi enestående belysningskvalitet og sørge for sikkerheten og den visuelle komforten. OptiVision LED-systemet gir maksimal lyseffekt og sørger for effektiv varmestyring for å sikre lengst mulig levetid og holde vedlikeholdskostnadene nede. Systemet gir nye muligheter for områdebelysning som reduserer energiforbruket og øker fleksibiliteten (tennes umiddelbart, programmerbare belysningsnivåer basert på faktiske behov) når det brukes sammen med Philips' avanserte systemkontroller og -sensorer. OptiVision LED-armaturer og lysstyring er også kompatibel med andre eksterne kontrollsystemer via DALI-protokollen. Serien omfatter versjoner med tre/to LED-lysmoduler som fungerer med en ekstern driverboks, samt en kompakt versjon med to LED-lysmoduler og en integrert driverenhet for enkel montering og lave monteringskostnader.

Produktdata

Generell informasjon

Lyskildeseriekode	GRN [LED GreenLine]
Lyskildefarge	757 kaldhvit
Innebygd styring	No [-]
Lysregulering	Dimming via external communication DALI
Beskyttelse for elektrisk krets	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Product Family Code	EVP521 [OptiVision LED Driver Box]

Teknisk belysning

Lyskildeytelse	128,000 lm
----------------	------------

OptiVision LED

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Mekanisk og innfatning

Mål (høyde x bredde x høyde)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
------------------------------	---

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK00 [No protection]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Korr. Fargetemperatur	5700 K
-----------------------------	--------

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-30 to +45 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871794320140200
Produktnavn for bestilling	EVP521 GRN 128K/757 277V IP20 D9 T15
EAN/UPC – produkt	8717943201402
Bestillingskode	20140200
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materiale nr. (12NC)	912300023173
Nettvekt (stykk)	6,500 kg



Målskisse



OptiVision LED drivers EVP510-514

