

OptiVision LED

EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 D9 T1

OptiVision LED Driver Box, LED GreenLine, 277 V, Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt

Philips OptiVision LED-projektørsystem er det nyeste inden for LED-teknologi med høj effektivitet og udgør en komplet belysningsløsning, lige fra de mest enkle til de mere komplekse belysningsopgaver til sports- og andre fritidsområder. Til de specialkonstruerede OptiVision LED-armaturer findes et komplet udvalg af ekstraudstyr, der opfylder de højeste standarder med hensyn til ydelse, har en fremragende lyskvalitet og garanti for sikkerhed og visuel komfort. De giver det maksimale lysudbytte og har en effektiv varmestyring, der forlænger levetiden og minimerer udgifterne til vedligeholdelse. Til områdebelysning giver OptiVision LED-systemet nye muligheder for at mindske energiforbruget og øge fleksibiliteten (øjeblikkelig start, programmerbare belysningsniveauer efter behov), når det bruges sammen med Philips' avancerede lysstyringssystemer og sensorer. OptiVision LED-armaturerne er også kompatible med andre eksterne lysstyringssystemer via DALI-protokollen. Serien omfatter versioner med tre eller to LED-moduler, som fungerer sammen med en ekstern driverboks, samt en kompakt version med to LED-moduler og en indbygget driverenhed, der gør installationen let og sænker installationsomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	GRN [LED GreenLine]
Produktseriekode	EVP522 [OptiVision LED Driver Box]
Indbygget lysstyringssystem	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke

Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5700 K
Lyskildefarve	757 Kold hvid

Drift og el	
Indgangsspænding	277 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz


OptiVision LED

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Produktdata	
Ordreproduktnavn	EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 D9 T1
Det fulde produktnavn	EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 D9 T1
Full EOC	871794320143300
Ordrekode	20143300
Materialenr. (12NC)	912300023176
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8717943201433
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8717943201433

Målskitse



© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.