



OptiVision LED

EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 D9 T1

OptiVision LED Driver Box, LED GreenLine, 277 V, Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta

OptiVision LED -valonheitinjärjestelmä tarjoaa täydellisen valaistusratkaisun niin yksinkertaisiin kuin vaativiinkin aluevalaistuskohteisiin sekä liikunta- ja virkistysalueille. Uusinta, erittäin tehokasta lediteknikkaa hyödyntävä OptiVision LED on turvallinen ratkaisu, joka tuottaa miellyttävää, korkealaatuista valoa. Laaja valikoima valinnaisia ominaisuuksia varmistaa, että valaisimen suorituskyky riittää vaativiinkin tarpeisiin. OptiVision LED -valonheittimissä on suuri valovirta ja tehokas lämmönhallinta, mikä maksimoi käyttöiän ja minimoi huoltokustannukset. Kun OptiVision LED -järjestelmää käytetään yhdessä Philipsin edistyneiden ohjausjärjestelmien ja sensoreiden kanssa, voidaan energiankulutusta vähentää entisestään. Samalla eri toiminnot, kuten välitön syttyminen ja kohteen mukaan ohjelmoitavat valaistustasot, tuovat joustavuutta käyttöön. DALI-protokollan ansiosta OptiVision LED -valaisimet ovat yhteensopivia myös muiden ohjausjärjestelmien kanssa. Valikoimaan kuuluu kahden ja kolmen ledimoduulin versiot, jotka toimivat ulkoisella virtalähderyksiköllä sekä pienikokoinen versio integroidulla virtalähderyksiköllä, joka helpottaa asennusta ja pienentää asennuskustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	GRN [LED GreenLine]
Tuoteperheen koodi	EVP522 [OptiVision LED Driver Box]
Upotettu ohjaus	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki

Valaistuksen tekniset tiedot	
Vastaava värilämpötila (nim.)	5700 K
Valonlähteen väri	757 Viileä valkoinen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

OptiVision LED

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue -30...+45 °C

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]

Suojausluokka IEC Suojausluokka I

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 D9 T1

Koko tuotenimi EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 D9 T1

Full EOC 871794320143300

Tilauskoodi 20143300

Tuotekoodi (12NC) 912300023176

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

EAN/UPC – tuote/kotelo 8717943201433

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 1

EAN/UPC – laatikko 8717943201433

Mittapiirros

