

OptiVision LED

EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 T15

OptiVision LED Driver Box - LED GreenLine - 93.000 lm - 277 V
- Bescherming tegen vingers - - - - 15 °C

Het Philips OptiVision LED-schijnwerpersysteem, het allernieuwste in ledtechnologie met hoge efficiëntie, biedt een complete verlichtingsoplossing voor terrein- en recreatiesportverlichtingstoepassingen, van de eenvoudigste tot de meest complexe. De OptiVision LED-armaturen worden geleverd met een complete reeks opties waarmee ze voldoen aan de hoogste prestatiestandaarden, zodat ze een uitstekende lichtkwaliteit en een uitstekend visueel comfort leveren. Ze geven een maximale lichtopbrengst en garanderen tegelijkertijd een effectief temperatuurbeheer. Dit laatste maximaliseert de levensduur en reduceert de onderhoudskosten. Op het gebied van de terreinverlichting biedt het OptiVision LED-systeem nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren en de flexibiliteit te verhogen (onmiddellijk starten, programmeerbare verlichtingsniveaus op basis van de werkelijke behoefte) indien gebruikt in combinatie met de geavanceerde systeemregelaars en -sensoren van Philips. De OptiVision Led-armaturen zijn tevens compatibel met andere externe regelsystemen via het DALI-protocol. De reeks omvat zowel uitvoeringen met twee of drie ledlichtmodules die functioneren met een externe driverdoos als een compacte uitvoering met twee ledlichtmodules en een geïntegreerde driverunit voor eenvoudige installatie en lagere installatiekosten.

Product gegevens

Algemene informatie		IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Code lampenfamilie	GRN [LED GreenLine]	CE-markering	CE-markering
Kleur lichtbron	757 koelwit	ENEC-merkteken	ENEC-markering
Ingebouwde regeling	-	Product Family Code	EVP511 [OptiVision LED Driver Box]
Lichtregeling	-		
Bescherming elektrisch circuit	Nee		

OptiVision LED

Eisen aan armatuurontwerp

Lichtbron (lichtstroom)	93.000 lm
-------------------------	-----------

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
--	---

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Slagvastheidcode	IK00 [Geen bescherming]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële gecorrigeerde kleurtemperatuur	5700 K
---	--------

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871794320145700
Productnaam voor bestelling	EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 T15
EAN/UPC - Product	8717943201457
Bestelcode	20145700
Local Code	EVP511G3K615
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	912300023178
Netto gewicht (per stuk)	5,400 kg



Maatschets



OptiVision LED drivers EVP510-514

