



OptiVision LED

EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 D9 T15

OptiVision LED Driver Box - LED GreenLine - 93000 lm - 277 V -
Fingerbeskyttelse - - - Dimming via external communication
DALI - 15 °C

Philips OptiVision LED-projektørsystem er det nyeste inden for LED-teknologi med høj effektivitet og udgør en komplet belysningsløsning, lige fra de mest enkle til de mere komplekse belysningsopgaver til sports- og andre fritidsområder. Til de specialkonstruerede OptiVision LED-armaturer findes et komplet udvalg af ekstraudstyr, der opfylder de højeste standarder med hensyn til ydelse, har en fremragende lyskvalitet og garanti for sikkerhed og visuel komfort. De giver det maksimale lysudbytte og har en effektiv varmestyring, der forlænger levetiden og minimerer udgifterne til vedligeholdelse. Til områdebelysning giver OptiVision LED-systemet nye muligheder for at mindske energiforbruget og øge fleksibiliteten (øjeblikkelig start, programmerbare belysningsniveauer efter behov), når det bruges sammen med Philips' avancerede lysstyringssystemer og sensorer. OptiVision LED-armaturerne er også kompatible med andre eksterne lysstyringssystemer via DALI-protokollen. Serien omfatter versioner med tre eller to LED-moduler, som fungerer sammen med en ekstern driverboks, samt en kompakt version med to LED-moduler og en indbygget driverenhed, der gør installationen let og sænker installationsomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Kortslutningsbeskyttelse	
Lyskildeserie – kode	GRN [LED GreenLine]		-
Lyskildefarve	757 Kold hvid	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indbygget lysstyringssystem	No [-]	CE-mærke	CE mark
Lysregulering	Dimming via external communication DALI	ENEC-mærke	ENEC mark
		Produktseriekode	EVP511 [OptiVision LED Driver Box]

OptiVision LED

Lysteknisk

Lysstrøm 93000 lm

Drift og el

Indgangsspænding 277 V

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Mekanik og armaturhus

Mål (højde x bredde x dybde) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20 [Fingerbeskyttelse]

Kode for mekanisk slagfasthed IK00 [No protection]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende korreleret farvetemperatur 5700 K

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde -30 til +45 °C

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871794320147100

Ordreproduktnavn EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 D9 T15

EAN/UPC – produkt 8717943201471


Ordrekode 20147100

Tæller – antal pr. pakke 1


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 1

SAP-materiale 912300023180

Nettovægt (stykke) 5,400 kg



Målskitse



OptiVision LED drivers EVP510-514

