



OptiVision LED

EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 D9 T15

OptiVision LED Driver Box, LED GreenLine, 277 V, Sormisuojattu

OptiVision LED -valonheitinjärjestelmä tarjoaa täydellisen valaistusratkaisun niin yksinkertaisiin kuin vaativiinkin aluevalaistuskohteisiin sekä liikunta- ja virkistysalueille. Uusinta, erittäin tehokasta lediteknikkaa hyödyntävä OptiVision LED on turvallinen ratkaisu, joka tuottaa miellyttävää, korkealaatuista valoa. Laaja valikoima valinnaisia ominaisuuksia varmistaa, että valaisimen suorituskyky riittää vaativiinkin tarpeisiin. OptiVision LED -valonheittimissä on suuri valovirta ja tehokas lämmönhallinta, mikä maksimoi käyttöiän ja minimoi huoltokustannukset. Kun OptiVision LED -järjestelmää käytetään yhdessä Philipsin edistyksellisten ohjausjärjestelmien ja sensoreiden kanssa, voidaan energiankulutusta vähentää entisestään. Samalla eri toiminnot, kuten välitön syttyminen ja kohteen mukaan ohjelmoitavat valaistustasot, tuovat joustavuutta käyttöön. DALI-protokollan ansiosta OptiVision LED -valaisimet ovat yhteensopivia myös muiden ohjausjärjestelmien kanssa. Valikoimaan kuuluu kahden ja kolmen ledimoduulin versiot, jotka toimivat ulkoisella virtalähdeyksiköllä sekä pienikokoinen versio integroidulla virtalähdeyksiköllä, joka helpottaa asennusta ja pienentää asennuskustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valonlähteen väri	
Lamppuperheen koodi	GRN [LED GreenLine]	757 Viileä valkoinen	
Tuoteperheen koodi	EVP511 [OptiVision LED Driver Box]	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Upotettu ohjaus	-	Tulojännite	277 V
CE-merkintä	Kyllä	Viivatiheys	50 to 60 Hz
ENEC-merkintä	ENEC-merkki	Käyttölämpötila	
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttölämpötila-alue	-30...+45 °C
Vastaava väriämpötila (nim.)	5700 K		

OptiVision LED

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK00 [Ei suojausta]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 D9 T15
Koko tuotenimi	EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 D9 T15
Full EOC	871794320147100

Tilauskoodi	20147100
Tuotekoodi (12NC)	912300023180
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8717943201471
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8717943201471

Mittapiirros

