



OptiVision LED

EVP512 GRN 93K/757 277V IP66 7035 D9 T15

OptiVision LED Driver Box, LED GreenLine, 277 V, Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt

Philips OptiVision LED-projektørsystem er det nyeste inden for LED-teknologi med høj effektivitet og udgør en komplet belysningsløsning, lige fra de mest enkle til de mere komplekse belysningsopgaver til sports- og andre fritidsområder. Til de specialkonstruerede OptiVision LED-armaturer findes et komplet udvalg af ekstraudstyr, der opfylder de højeste standarder med hensyn til ydelse, har en fremragende lyskvalitet og garanti for sikkerhed og visuel komfort. De giver det maksimale lysudbytte og har en effektiv varmestyring, der forlænger levetiden og minimerer udgifterne til vedligeholdelse. Til områdebelysning giver OptiVision LED-systemet nye muligheder for at mindske energiforbruget og øge fleksibiliteten (øjeblikkelig start, programmerbare belysningsniveauer efter behov), når det bruges sammen med Philips' avancerede lysstyringssystemer og sensorer. OptiVision LED-armaturerne er også kompatible med andre eksterne lysstyringssystemer via DALI-protokollen. Serien omfatter versioner med tre eller to LED-moduler, som fungerer sammen med en ekstern driverboks, samt en kompakt version med to LED-moduler og en indbygget driverenhed, der gør installationen let og sænker installationsomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	GRN [LED GreenLine]
Produktseriekode	EVP512 [OptiVision LED Driver Box]
Indbygget lysstyringssystem	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke

Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5700 K
Lyskildefarve	757 Kold hvid
Drift og el	
Indgangsspænding	277 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

OptiVision LED

Temperatur

Omgivende temperaturområde -30 til +45 °C

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

Produktdata

Ordreproduktnavn EVP512 GRN 93K/757 277V IP66 7035 D9
T15

Det fulde produktnavn	EVP512 GRN 93K/757 277V IP66 7035 D9 T15
Full EOC	871794320150100
Ordrekode	20150100
Materialenr. (12NC)	912300023183
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8717943201501
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8717943201501

Målskitse

