



# OptiVision LED

## EVP512 GRN 93K/757 277V IP66 7035 D9 T15

OptiVision LED Driver Box, LED GreenLine, 277 V, Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta

OptiVision LED -valonheitinjärjestelmä tarjoaa täydellisen valaistusratkaisun niin yksinkertaisiin kuin vaativiinkin aluevalaistuskohteisiin sekä liikunta- ja virkistysalueille. Uusinta, erittäin tehokasta leditekniikkaa hyödyntävä OptiVision LED on turvallinen ratkaisu, joka tuottaa miellyttävää, korkealaatuista valoa. Laaja valikoima valinnaisia ominaisuuksia varmistaa, että valaisimen suorituskyky riittää vaativiinkin tarpeisiin. OptiVision LED -valonheittimissä on suuri valovirta ja tehokas lämmönhallinta, mikä maksimoi käyttöiän ja minimoi huoltokustannukset. Kun OptiVision LED -järjestelmää käytetään yhdessä Philipsin edistyneiden ohjausjärjestelmien ja sensoreiden kanssa, voidaan energiankulutusta vähentää entisestään. Samalla eri toiminnot, kuten välitön syttyminen ja kohteen mukaan ohjelmoitavat valaistustasot, tuovat joustavuutta käyttöön. DALI-protokollan ansiosta OptiVision LED -valaisimet ovat yhteensopivia myös muiden ohjausjärjestelmien kanssa. Valikoimaan kuuluu kahden ja kolmen ledimoduulin versiot, jotka toimivat ulkoisella virtalähderyksiköllä sekä pienikokoinen versio integroidulla virtalähderyksiköllä, joka helpottaa asennusta ja pienentää asennuskustannuksia.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa      |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Lamppuperheen koodi | GRN [LED GreenLine]                |
| Tuoteperheen koodi  | EVP512 [OptiVision LED Driver Box] |
| Upotettu ohjaus     | -                                  |
| CE-merkintä         | Kyllä                              |
| ENEC-merkintä       | ENEC-merkki                        |

| Valaistuksen tekniset tiedot  |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Vastaava värilämpötila (nim.) | 5700 K               |
| Valonlähteen väri             | 757 Viileä valkoinen |
| Käyttö- ja sähkö tiedot       |                      |
| Tulojännite                   | 277 V                |
| Viivatiheys                   | 50 to 60 Hz          |

## OptiVision LED

### Käyttölämpötila

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Käyttölämpötila-alue | -30...+45 °C |
|----------------------|--------------|

### Merkinnät ja luokitukset

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Suojausluokan koodi             | IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Mekaanisen iskusuojauksen koodi | IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]            |
| Suojausluokka IEC               | Suojausluokka I                          |

### Tuotetiedot

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi | EVP512 GRN 93K/757 277V IP66 7035 D9 T15 |
|---------------------|------------------------------------------|

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Koko tuotenimi                       | EVP512 GRN 93K/757 277V IP66 7035 D9 T15 |
| Full EOC                             | 871794320150100                          |
| Tilauskoodi                          | 20150100                                 |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 912300023183                             |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                        |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8717943201501                            |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1                                        |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8717943201501                            |

### Mittapiirros

