



# OptiVision LED

## BVP500 GRN 93K/757 277V A-WB T15 LOD

OptiVision LED, LED GreenLine, 757 Kold hvid, 277 V,  
Asymmetrisk, bred stråle

Philips OptiVision LED-projektørsystem er det nyeste inden for LED-teknologi med høj effektivitet og udgør en komplet belysningsløsning, lige fra de mest enkle til de mere komplekse belysningsopgaver til sports- og andre fritidsområder. Til de specialkonstruerede OptiVision LED-armaturer findes et komplet udvalg af ekstraudstyr, der opfylder de højeste standarder med hensyn til ydelse, har en fremragende lyskvalitet og garanti for sikkerhed og visuel komfort. De giver det maksimale lysudbytte og har en effektiv varmestyring, der forlænger levetiden og minimerer udgifterne til vedligeholdelse. Til områdebelysning giver OptiVision LED-systemet nye muligheder for at mindske energiforbruget og øge fleksibiliteten (øjeblikkelig start, programmerbare belysningsniveauer efter behov), når det bruges sammen med Philips' avancerede lysstyringssystemer og sensorer. OptiVision LED-armaturerne er også kompatible med andre eksterne lysstyringssystemer via DALI-protokollen. Serien omfatter versioner med tre eller to LED-moduler, som fungerer sammen med en ekstern driverboks, samt en kompakt version med to LED-moduler og en indbygget driverenhed, der gør installationen let og sænker installationsomkostningerne.

### Produkt data

| Generelle oplysninger |                                                                                                | Lighting Technology               |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Kode for lampeserie   | GRN [LED GreenLine]                                                                            | CE-mærke                          | Ja            |
| Udskiftelig lyskilde  | Ja                                                                                             | Lysteknisk                        |               |
| Driver inkluderet     | Nej                                                                                            | Lysstrøm                          | 93.000 lm     |
| Bemærkninger          | * Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne | Korreleret farvetemperatur (nom.) | 5700 K        |
| Produktseriekode      | BVP500 [OptiVision LED]                                                                        | Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 92 lm/W       |
|                       |                                                                                                | Lyskildefarve                     | 757 Kold hvid |

## OptiVision LED

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Optikafskærmningstype                   | Skål/afskærmning i polykarbonat                  |
| Optisk type – udendørs                  | Asymmetrisk, bred stråle                         |
| <b>Drift og el</b>                      |                                                  |
| Indgangsspænding                        | 277 V                                            |
| Linjefrekvens                           | 50 to 60 Hz                                      |
| Strømforbrug                            | 1.012 W                                          |
| <b>Temperatur</b>                       |                                                  |
| Omgivende temperaturområde              | -40 til +50 °C                                   |
| <b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>  |                                                  |
| Dæmpbar                                 | Ja                                               |
| Driver/strømenhed/transformer           | -                                                |
| Konstant lysudbytte                     | Nej                                              |
| <b>Mekanik og armaturhus</b>            |                                                  |
| Materiale for lampehus                  | Aluminium                                        |
| Optikmateriale                          | Polykarbonat                                     |
| Optikafskærmning/objektivmateriale      | Polykarbonat                                     |
| Farve på armaturhus                     | Grå                                              |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                                                  |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse       | IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktaet] |

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse                    | IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]           |
| Beskyttelsesklasse IEC                               | Sikkerhedsklasse I                      |
| <b>Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)</b>   |                                         |
| Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.                   | 0,15 %                                  |
| <b>Produktdata</b>                                   |                                         |
| Ordreproduktnavn                                     | BVP500 GRN 93K/757 277V A-WB T15<br>LOD |
| Det fulde produktnavn                                | BVP500 GRN 93K/757 277V A-WB T15<br>LOD |
| Full EOC                                             | 871794320151800                         |
| Ordrekode                                            | 20151800                                |
| Materialenr. (12NC)                                  | 912300023184                            |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                       |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8717943201518                           |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1                                       |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8717943201518                           |

## Målskitse

