



TownTune Central opzetmontage

ADP260 GRC R10714

Spare Parts Outdoor Lighting, 20 J, vandalismebestendig,
Donkergrijs 10714

De TownTune-familie is ontworpen om bestaande en schaalbare stedelijke ruimten te verbeteren en biedt de nieuwste innovaties op het gebied van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De familie bestaat uit vier oplossingen: een centrale masttopmontage, een asymmetrisch mastopzetstuk / uitvoering voor opschuifmontage (ASY), een versie met een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast (Lyre) en een centrale masttopmontage met een Conic Comfort Bowl (CCB). Elke TownTune-armatuur kan worden aangepast met verschillende vormen aan de bovenkant van de behuizing. Ook kan er een decoratieve ring aan worden toegevoegd, die verkrijgbaar is in twee kleuren (exclusief CCB). Met deze ontwerptypes kun je de verlichting een specifieke identiteit geven die herkenbaar is in regio's en steden. Daarnaast is elke armatuur in de TownTune-familie uniek identificeerbaar met de Signify Servicetag-app. Door een QR-code te scannen die aan de binnenkant van de deur van een mast of direct op de armatuur is geplaatst, heb je direct toegang tot de configuratie van de armatuur. Hierdoor is het onderhoud en het programmeren eenvoudiger en sneller en kun je een digitale bibliotheek creëren met verlichtingsoplossingen en reserveonderdelen. TownTune maakt ook gebruik van het LEDGINE-O-verlichtingsplatform, waardoor je in de straat altijd de juiste hoeveelheid licht hebt in de juiste richting. Daarnaast is TownTune systeemklaar (SR) en daardoor ook toekomstbestendig. Deze oplossing kan worden gekoppeld met op zichzelf staande en geavanceerde regelaars en softwaretoepassingen voor verlichting zoals Interact City.

Product gegevens

TownTune Central opzetmontage

Algemene informatie

Hoek	-
Accessoirekleur	Donkergrijs 10714
Code productfamilie	AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]
Waardeschaal	Beter

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	460 mm
Totale breedte	100 mm
Totale hoogte	20 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	20 x 100 x 460 mm
Materiaal	Aluminium

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	-
--------------------	---

IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
------------------	----------------------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	ADP260 GRC R10714
Volledige productnaam	ADP260 GRC R10714
Full EOC	871869949036200
Bestelcode	49036200
Materiaalnr. (12NC)	912300024167
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699490362
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699490362

