



CitySoul gen2 LED Mini

BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

CitySoul gen2 Mini, LED module 6000 lm, 830 varmvit, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, Säkerhetsklass II, Medelbred ljusfördelning 50, Klart glas, Grå, Armaturöverspänningsskyddsnivå till 10 kV differentiallyläge och 10 kV vanligt läge

CitySoul gen2 LED är en av de mest mångsidiga och inspirerande serier som Philips tagit fram för gatubelysning i städer. Den här mycket effektiva serien ger utmärkta belysningsnivåer, samtidigt som den skapar rätt stämning för alla användningsområden i städer, från stadens utkanter hela vägen till dess centrum. Genom att utveckla moduluppbyggnaden för CitySoul-familjen och lägga till nya innovationer som Lyre- och Accent-fästet har Philips gjort den här serien till en perfekt verktygslåda för alla städer. Designen är plattare, helt rund och övergångarna mellan stolparmen och fästet är helt släta. Det ger stadslandskapet en enhetlig, elegant och diskret identitet. CitySoul gen2 LED är utformad kring LED-modulen och är mycket effektiv och lätt att underhålla. Den finns i två storlekar och passar för sidoingångsmontage, stolptoppsmontage, hängande montage och nedpendlat montage. Tack vare den inbyggda Philips Ledgine-optimerade LED-plattformen och det stora urvalet av optik för olika användningsområden ger CitySoul LED gen2 rätt mängd ljus i rätt riktning på gatan. Det möjliggör ytterligare energibesparingar. Armaturen levereras med en eller två Philips SR-uttag (System Ready) som gör armaturen framtidssäkrad. Detta innebär att CitySoul LED gen2 är förberedd för att parkopplas med både fristående och avancerade kontroll- och belysningsprogram, till exempel Interact City från Signify. Utöver det här är varje enskild armatur unikt identifierbar tack vare Philips Service tag. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka eller direkt på armaturen så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, och du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och

CitySoul gen2 LED Mini

reservdelar. CitySoul LED gen2 kan också utrustas med vår särskilda ljusinställning som bevarar natthimlen mörk.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED60 [LED module 6000 lm]
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna
Typ av ljuskälla	LED
Produktfamiljskod	BGP530 [CitySoul gen2 Mini]
Lighting Technology	LED
Värde trappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	ENEC-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,03
Ljusflöde	5 100 lm
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Standardvinkel för sidoingång	-
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Antal ljuskällor	30
Ljuskällans färg	830 varmvit
Typ av optisk kåpa	Klart glas
Armaturens ljussträlefördelning	-
Optiktyp utomhus	Medelbred ljusfördelning 50
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	46 A
Ingåendetid	0,25 ms
Effektförbrukning	46,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.98
Anslutning	Skruvkopplingsplint
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	11

Temperatur	
Omgivningstemperatur	–40 till +50 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Akrylat
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Glas
Fixation material	Aluminium
Armaturhusets färg	Grå
Monteringsenhet	-
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins –	Klar
LOV	
Total höjd	95 mm
Total diameter	570 mm
Effektiv projicerad yta	0,054 m²
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	Armaturöverspänningsskyddsnivå till 10 kV differentiallyläge och 10 kV vanligt läge
Sustainability rating	Lighting for circularity
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0.433, 0.403) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L97
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C

CitySoul gen2 LED Mini

Max. dimringsnivå	10%
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL
Fullständigt produktnamn	BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL
Full EOC	871869989207400
Beställningsnummer	89207400

Materialnummer (12NC)	912300024534
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699892074
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699892074

Måttskiss

